

**HOLEX®****Noże hakowe, prawe, zbliżone do DIN 263 (ISO 11), M20, chwyt kwadratowy:  
25 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 297145 25     |
| GTIN             | 4045197885630 |
| Klasa artykułu   | 22E           |

**Opis****Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

**Zastosowanie:**

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

**Ważne:**

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze osetką ręczną z węgla bora nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 250 mm

szerokość ostrza: 8 mm

do otworów o  $\varnothing$  powyżej: 60 mm

maksymalna głębokość podcięcia  $t_{maks.}$ : 20 mm

**Opis techniczny**

|  |        |
|--|--------|
| do otworów o $\varnothing$ powyżej         | 60 mm  |
| szerokość ostrza                           | 8 mm   |
| chwyt kwadratowy                           | 25 mm  |
| maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$ | 20 mm  |
| długość całkowita                          | 250 mm |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;                  | M20    |

