

**Garant****Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive, rozwartość klucza: 14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631225 14
GTIN	4045197497178
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Nasadka o profilu Surface Drive umożliwi trwalsze pasowanie i wyższą siłę oddziaływania. Siły przenoszone są bezpośrednio na płaszczyzny nakrętki śrub, ich wrażliwe krawędzie nie ulegają zniszczeniu. Surface Drive umożliwia dokręcenie lub odkręcenie również śrub o wymiarach pośrednich, np. calowych (A/F, BSF, BSW) oraz śrub zużytych. Nasadki z otworem przelotowym.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

materiał: stal chromowo-wanadowa

odpowiednie do wielkości metrycznych (wymiary amerykańskie): 17/32 cal

Ø po stronie napędu: 19,6 mm

długość: 24,8 mm

**Opis techniczny**

długość	24,8 mm
odpowiednie do wielkości metrycznych (wymiary amerykańskie)	17/32 cal
rozwartość klucza	14 mm
Ø po stronie napędu	19,6 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
profil nasadek sześciokątnych	Surfacedrive
norma	DIN 3124
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	nasadki 6-kątne Surfacedrive
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana
z profilem AS-drive	nie
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy