

Garant**Wózki stołowe z powierzchnią ładunkową z regulowaną wysokością TA9, Typ: TA92****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918557 TA92
GTIN	4045197885319
Klasa artykułu	91T

Opis**Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa, platforma z płyty drewnopodobnej, o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania. **Ręczna regulacja wysokości** za pomocą korbki. **Powoduje to przesuw powierzchni ładunkowej w górę i w dół na 4 wrzecionach. Uchwyt z powłoką Haptoprene® z odpornego na uderzenia polipropyłenu, składany do góry przy używaniu korbki ręcznej. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie pełne, piasty na łożyskach rolkowych.**

Powłoka lakiernicza:

Srebrna i antracytowa, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości montażu ścianki perforowanej.

zakres regulacji wysokości: 680 - 970 mm

szerokość: 1040 mm

głębokość: 509 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 890 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 500 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 195 mm

Opis techniczny

głębokość	509 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	890 mm
masa	67,6 kg
zakres regulacji wysokości	680 - 970 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	195 mm
nośność półki górnej	200 kg
Ø koła	125 mm
typ	TA92
Nośność maksymalna	250 kg
szerokość	1040 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	500 mm
Rodzaj produktu	Wózek stołowy