



Zwornice jednoręczne przekładane, rozstaw: 150 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	860285 150
GTIN	4008158034584
Klasa artykułu	83K

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z 2 rodzajów tworzywa sztucznego, czerniona szyna ze stali ciągnionej. Rozwieranie **bez użycia narzędzi, możliwość przekładania** dzięki sprytnemu rozwiązaniu mechanizmu luzowania w części górnej. Dźwignia zwalnająca do szybkiego przesuwania.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, komfortowa obsługa jednoręczna przy wytwarzaniu nacisku (do 2000 N).

przekrój prowadnicy: 19×6 mm

zakres rozwierania: 170 - 360 mm

wysięg: 80 mm

Opis techniczny

zakres rozwierania	170 - 360 mm
Rozstaw	150 mm
przekrój prowadnicy	19×6 mm

wysięg

80 mm