



Zwornice jednoręczne przekładane, rozstaw: 450mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	860285 450
GTIN	4008158034607
Klasa artykułu	83K

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z 2 rodzajów tworzywa sztucznego, czerniona szyna ze stali ciągnionej. Rozwieranie **bez użycia narzędzi, możliwość przekładania** dzięki sprytnemu rozwiązaniu mechanizmu luzowania w części górnej. Dźwignia zwalniająca do szybkiego przesuwania.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, komfortowa obsługa jednoręczna przy wytwarzaniu nacisku (do 2000 N).

Opis techniczny

Rozstaw	450 mm
przekrój prowadnicy	19×6 mm
zakres rozwierania	170 - 660 mm
wysięg	80 mm
oznaczenie producenta	EZS

Karta danych

Rodzaj produktu

Zwornica