

bimos

**Krzesło warsztatowe obrotowe, skóra syntetyczna, ze ślizgami i obręczą na stopy, wysokie, kolor: BLACK****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965308 BLACK
GTIN	4016849625522
Klasa artykułu	96B

**Opis****Wykonanie:**

Siedzenie i oparcie pokryte skórą syntetyczną, komfortowe i miękkie. Zmywalne i łatwe do pielęgnacji.

Ergonomiczna, komfortowa tapicerka z podparciem kręgosłupa lędźwiowego i z praktycznymi, przesuwными uchwytami.

**Norma:****DIN 68877****Opis techniczny**

Wysokość oparcia:	580 mm
szerokość siedziska	460 mm
wykonanie podstawy	Stopka krzyżowa 5-ramienna
masa	15,5 kg
materiał podstawy	stal

możliwość uzupełnienia o parę podłokietników	tak
wykonanie podstawy	Ślizg z obręczą na stopy
głębokość siedziska	470 mm
kolor tapicerki	czarne
Sposób regulacji wysokości	Dźwignia regulacji wysokości
materiał siedzenia	sztuczna skóra
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
Seria	Work-Tec
wersja	duża wysokość siedziska
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	590 - 860 mm
Rodzaj produktu	Obrotowe krzesło warsztatowe

## Akcesoria

Ślizgi(1 zestaw = 5 szt.)	963188
---------------------------	--------