

bimos

Kzesło warsztatowe obrotowe z rolkami, niskie, kolor: BLUE**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965318 BLUE
GTIN	4016849624457
Klasa artykułu	96B

Opis**Wykonanie:**

Siedzenie i oparcie z miękkim obiciem. Wygodne i oddychające. Ergonomiczne obicie ze wsparciem dla kręgosłupa lędźwiowego i 2 uchwyty do przesuwania.

Norma:**DIN 68877**

nośność krzesła: 120 kg

certyfiat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

regulacja wysokości: 450 - 630 mm

szerokość siedziska: 460 mm

głębokość siedziska: 470 mm

Wysokość oparcia: 580 mm

kolor tapicerki: niebieskie

Opis techniczny

głębokość siedziska	470 mm
kolor tapicerki	niebieskie
masa	13,5 kg

Wysokość oparcia:	580 mm
szerokość siedziska	460 mm
Seria	Work-Tec
nośność krzesła	120 kg
certyfikat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
regulacja wysokości	450 - 630 mm

Akcesoria

Koła (1 zestaw = 5 szt.)	963187
Koła blokujące się przy obciążeniu (1 zestaw = 5 szt.) Typ 1	963202 1