

bimos

Krzesło warsztatowe obrotowe ze ślizgami i obręczą na stopy, wysokie, kolor: BLACK**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965319 BLACK
GTIN	4016849625508
Klasa artykułu	96B

Opis**Wykonanie:**

Siedzenie i oparcie z miękkim obiciem. Wygodne i oddychające. Ergonomiczne obicie ze wsparciem dla kręgosłupa lędźwiowego i 2 uchwytami do przesuwania.

Norma:**DIN 68877**

nośność krzesła: 120 kg

certyfiakat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

regulacja wysokości: 590 - 860 mm

szerokość siedziska: 460 mm

głębokość siedziska: 470 mm

Wysokość oparcia: 580 mm

kolor tapicerki: czarny

Opis techniczny

szerokość siedziska	460 mm
kolor tapicerki	czarny

masa	15,5 kg
Wysokość oparcia:	580 mm
głębokość siedziska	470 mm
Seria	Work-Tec
nośność krzesła	120 kg
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
regulacja wysokości	590 - 860 mm

Akcesoria

Ślizgi (1 zestaw = 5 szt.)	963188
----------------------------	--------