

bimos

Krzesło warsztatowe obrotowe, Supertec, ze ślizgami i obręczą na stopy, wysokie, kolor: BLACK**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965329 BLACK
GTIN	4016849625515
Klasa artykułu	96B

Opis**Wykonanie:**

Supertec jest wygodny, miękki, oddychający i wyjątkowo wytrzymały, łatwy w czyszczeniu i antypoślizgowy. Dzięki mikropancerzowi łączy zalety materiału i pianki PU.

Ergonomiczna wygodna wyściółka z podparciem odcinka lędźwiowego kręgosłupa i praktycznymi uchwytyami.

Norma:**DIN 68877****Opis techniczny**

materiał podstawy	stal
wykonanie podstawy	Ślizg z obręczą na stopy
wykonanie podstawy	Stopka krzyżowa 5-ramienna
Sposób regulacji wysokości	Dźwignia regulacji wysokości
Wysokość oparcia:	580 mm

masa	15,5 kg
szerokość siedziska	460 mm
głębokość siedziska	470 mm
kolor tapicerki	czarne
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników	tak
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
wersja	duża wysokość siedziska
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	590 - 860 mm
Rodzaj produktu	Obrotowe krzesło warsztatowe

Akcesoria

Ślizgi(1 zestaw = 5 szt.)	963188
---------------------------	--------