

KERN**Wagi zawieszane, typ HCB, maks. zakres ważenia: 500 kg**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	479435 500
GTIN	4045761144460
Klasa artykułu	47D

Opis

Wykonanie:

- **bardzo prosta obsługa za pomocą 3 przycisków**
- **z przyciskiem tarowania: zawiesić pusty pojemnik i wyzerować wskaźnik**
- **przycisk zatrzymania: wskazanie można zatrzymać na 5 s**
- **możliwość przełączania jednostek na kg, N i lb.**

w dostawie::

Z karabinkiem ze stali stopowej, zaczepami w kształcie S ze stali stopowej (nie jest w standardzie przy wielk. 500 / 1000) i 3 bateriami nr 081556wielk.LR6.

Wyp. dodatkowe:

Szekla i hak z zamkiem zabezpieczającym dostępne na zapytanie.

Kalibracja: Cena na zapytanie

odczyt: 1000 g

szerokość obudowy: 80 mm

głębokość obudowy: 42 mm

wysokość obudowy: 152 mm

masa netto: 0,35 kg

Opis techniczny

głębokość obudowy	42 mm
wysokość obudowy	152 mm
Kalibracja	Cena na zapytanie
odczyt	1000 g
masa netto	0,35 kg
szerokość obudowy	80 mm
maks. zakres ważenia	500 kg
liczba baterii	3
z bateriami / akumulatorkami	081556 LR6
oznaczenie producenta	HCB

Usługi

Znakowanie opis laserowy	018940
--------------------------	--------

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081556 LR6
--------------------------------------	------------