

Koken**Nasadki 6-kątne przegubowe, 1/4 cala, rozwartość klucza: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631270 10
GTIN	4991644004072
Klasa artykułu	63R

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal
Ø po stronie napędu: 14,2 mm
długość: 35 mm

Opis techniczny

długość	35 mm
rozwartość klucza	10 mm
Ø po stronie napędu	14,2 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

