

**HOLEX®****Dwustronny klucz płaski, chromowane, rozwartość klucza: 30X32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610950 30X32
GTIN	4045197159397
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.  
Chwył owalny.

**Norma:****DIN 3110 / ISO 3318****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.  
długość klucza L: 299 mm  
maksymalna szerokość szczęki b1: 66 mm  
maksymalna szerokość szczęki b2: 70 mm  
maksymalna wysokość szczęki h: 10 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza 1	30 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	70 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	66 mm
rozwartość klucza 2	32 mm
maksymalna wysokość szczęki h	10 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	299 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318

położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie