



## Zestaw kluczy płaskich, dwustronnych, małych, powierzchnia chromowana na niklu, liczba wkrętaków: 15T



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	612400 15T
GTIN	4018754080557
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Bardzo wąskie główki. Nierówna pozycja szczęk (15° i 75°), obustronnie równa rozwartość klucza.

#### Zastosowanie:

Szczególnie w trudno dostępnych miejscach.

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

#### w dostawie::

Po 1 kluczu płaskim dwustronnym nr 612200 / 612205: Wielk. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 w pokrowcu tekstylnym

### Opis techniczny

liczba wkrętaków	15
Opakowanie	Składane etui
rozwartości kluczy	metryczny
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	75 stopni
materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	powierzchnia chromowana na niklu
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

## Akcesoria

Klucze płaskie, dwustronne, małe rozwartość klucza 10 mm	612200 10
Klucze płaskie, dwustronne, małe rozwartość klucza 4,5 mm	612200 4,5
Klucze płaskie, dwustronne, małe rozwartość klucza 6 mm	612200 6
Klucze płaskie, dwustronne, małe rozwartość klucza 12 mm	612200 12
Klucze płaskie, dwustronne, małe rozwartość klucza 8 mm	612200 8
Klucze płaskie, dwustronne, małe rozwartość klucza 5,5 mm	612200 5,5
Klucze płaskie, dwustronne, małe rozwartość klucza 14 mm	612200 14
Klucze płaskie, dwustronne, małe rozwartość klucza 3,5 mm	612200 3,5
Klucze płaskie, dwustronne, małe rozwartość klucza 3,2 mm	612200 3,2
Klucze płaskie, dwustronne, małe rozwartość klucza 7 mm	612200 7
Klucze płaskie, dwustronne, małe rozwartość klucza 9 mm	612200 9
Klucze płaskie, dwustronne, małe rozwartość klucza 4 mm	612200 4
Klucze płaskie, dwustronne, małe rozwartość klucza 5 mm	612200 5
Klucze płaskie, dwustronne, małe rozwartość klucza 13 mm	612200 13
Klucze płaskie, dwustronne, małe rozwartość klucza 11 mm	612200 11