


**Groty wymienne do Torx Plus<sup>®</sup>, profil Torx-Plus<sup>®</sup>: 8IP****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	659996 8IP
GTIN	2050001930590
Klasa artykułu	66F

**Opis****Pasuje do :**

Asortyment wkrętek dynamometrycznych, nr 659990.

długość całkowita: 175 mm

moment obrotowy: 1,2 Nm

**Opis techniczny**

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak do śrub TORX PLUS <sup>®</sup>
profil Torx-Plus <sup>®</sup>	8IP
Ø grotu	6,3 mm
długość całkowita	175 mm
moment obrotowy	1,2 Nm

**Akcesoria**

Uchwyt do wkrętek dynamometrycznych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659991 500
--	------------