


**Groty wymienne do Torx Plus®, profil Torx-Plus®: 20IP****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	659996 20IP
GTIN	2050001930637
Klasa artykułu	66F

Opis**Pasuje do :**

Asortyment wkrętek dynamometrycznych, nr 659990.

długość całkowita: 175 mm

moment obrotowy: 5 Nm

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętek do śrub TORX PLUS®
profil Torx-Plus®	20IP
długość całkowita	175 mm
Ø grotu	6,3 mm
moment obrotowy	5 Nm

Akcesoria

Uchwyt do wkrętek dynamometrycznych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659991 500
--	------------