



Tool24 Smartline - szafa pionowa z uchwytami narzędziowymi, do uchwytów narzędziowych typu: SK50



Dane zamówienia

Numer katalogowy	979100 SK50
GTIN	4045197885371
Klasa artykułu	9SA

Opis

Wykonanie:

Elastyczny system wydawania towarów do przechowywania, wydawania i zarządzania narzędziami do skrawania i montażu, przyrządami pomiarowymi, artykułami BHP i ogromną ilością artykułów zużywalnych. Systemy typu Master można rozbudować o opcjonalne szafki (system Slave). Dzięki indywidualnie zamawianym pakietom oprogramowania systemy są idealnie dopasowane do potrzeb użytkownika.

Wysuwane moduły są prowadzone po posadzce i wyposażone w centralny zamek. (Do wykorzystania jako odblokowanie awaryjne). Cynkowane ogniowo ramy modułów są czołowo perforowane co 37 mm, do mocowania modułów narzędziowych, szyn nośnych, pojemników i blach perforowanych. Moduły pionowe są wyposażone w pojedyncze zabezpieczenie wysuwu. Wysuw otwiera się automatycznie. Tym samym zapewniony jest szybki dostęp do narzędzi.

Zastosowanie:

Automatyczny system wydawania towarów do przechowywania i zarządzania narzędziami i akcesoriami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, front – niebieski sygnałowy RAL 5005, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Szafy pionowe mogą być ustawiane tylko na absolutnie prostych podłożach. Są one przygotowane do mocowania do podłogi lub do ściany i muszą być bezwzględnie

zabezpieczone przed przewróceniem. Te szafy pionowe mogą być używane tylko w połączeniu z Tool24 Smartline Mastersystem 979000 S11M lub 979000 S11M-EN

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki pionowej: 600 kg

wysokość: 2000 mm

szerokość: 717 mm

głębokość: 750 mm

półka pionowa z szufladami o szerokości: 155 mm

wysokość użytkowa wysuwanych modułów: 1750 mm

liczba modułów: 4

Opis techniczny

głębokość	750 mm
szerokość	717 mm
masa	320 kg
wysokość	2000 mm
półka pionowa z szufladami o szerokości	155 mm
liczba modułów	4
Nośność półki pionowej	600 kg
wykonanie półek pionowych	Prowadzone w podłodze
liczba uchwytów narzędziowych	120
liczba modułów narzędziowych 970130	24
odstęp osiowy A	128 mm
wysokość użytkowa wysuwanych modułów	1750 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	2400 kg
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003