

**Klucz pazurowy owalne , rozwartość klucza: 22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	612900 22
GTIN	4018754003587
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo, główka z gniazdem 4-kątnym do przedłużaczy, zapadek itp.

**Zastosowanie:**

Do prac w trudno dostępnych miejscach dzięki możliwości łączenia z różnymi narzędziami napędowymi.

**Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowane krawędzie zaokrąglone.

**wskazówka:**

Pasujące nasadki zob. art. nr 632000–641350 i 655230–657766.

długość L: 44,5 mm

szerokość główki b: 41 mm

grubość główki h: 6,3 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	22 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
grubość główki h	6,3 mm
szerokość główki b	41 mm

długość L	44,5 mm
kształt, czop lub gniazdo wyjściowe	kształt szczęk
materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	chromowane

## Akcesoria

Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala	635120
Grzechotka przełączalna drobnozębna, 3/8 cala	635150
Przedłużka, 3/8 cala bardzo długie długość całkowita 711 mm	635500 711
Grzechotka przełączalna, 3/8 cala	635060
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 125 mm	635400 125
Przedłużka, 3/8 cala QuickRelease długość całkowita 75 mm	635645 75
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 125 mm	635420 125
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 240 mm	635400 240
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 240 mm	635429 240
Przedłużka, 3/8 cala QuickRelease długość całkowita 160 mm	635645 160
Grzechotka przełączalna, drobnozębna, 3/8 cala, z wypychaczem i uchwytem obrotowym	635220
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala	635050
Przegub Cardana, 3/8 cala QuickRelease Typ 3/8	636250 3/8
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm	635429 75
Przedłużka, 3/8 cala bardzo długie długość całkowita 305 mm	635500 305
Przedłużka, 3/8 cala giętkich długość całkowita 194 mm	635600 194
Przegub z czopem, 3/8 cala	636000
Grzechotka przełączalna, drobnozębna „Zyklop Speed”, 3/8 cala, z głowicą obrotową i wypychaczem	635190

Grzechotka drobnozębna przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala QuickRelease	635155
Grzechotka przekładana z krótkim chwytem, 3/8 cala	635900
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala	635025
Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 200 mm	635729 200
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 125 mm	635429 125
Grzechotka przełączalna drobnozębna, 3/8 cala	635175
Przegub Cardana, 3/8 cala Typ 3/8	636200 3/8
Przedłużka, 3/8 cala bardzo długie długość całkowita 508 mm	635500 508
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 40 mm	635420 40
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 40 mm	635400 40
Grzechotka przegubowa z wypychaczem, 3/8 cala	635335
Przetyczka, 3/8 cala QuickRelease długość całkowita 165 mm	635750 165
Grzechotka przełączalna, drobnozębna „Zyklop Metal”, 3/8 cala, z wypychaczem	635295
Grzechotka przełączalna, 3/8 cala	635000
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 160 mm	635420 160
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm	635400 75
Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 200 mm	635720 200
Grzechotka drobnozębna „Zyklop Metal” czworokątny czop przetykowy, 3/8 cala, z wypychaczem	635290
Przedłużka, 3/8 cala QuickRelease długość całkowita 240 mm	635645 240
Przegub Cardana, 3/8 cala Typ 3/8	636220 3/8
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 160 mm	635400 160
Przegub Cardana, 3/8 cala typ 3/8	636229 3/8
Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 165 mm	635700 165
Przedłużka specjalna IMPACT, 3/8 cala	612950
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm	635420 75

Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 240 mm

635420 240