



Tool24 PickOne – Slavesystem, Liczba półek: 448



Dane zamówienia

Numer katalogowy	979220 448
GTIN	4045197886088
Klasa artykułu	9SA

Opis

Wykonanie:

System wydawania towarów z innowacyjnym systemem bębnowym w celu zapewnienia bezpiecznego pobrania każdego artykułu. Bardzo szybkie pobieranie towarów dzięki krótkim czasom dostępu, samootwierającej się półce i sygnałowi optycznemu na odpowiedniej półce. Bęben Tool24 PickOne jest dostępny z 4 różnymi wielkościami półek jako konfiguracja standardowa. Nośność wynosi ponad 1000 kg i jest zaprojektowana specjalnie do zastosowania w przemyśle. Elastyczne umieszczanie ekranu dotykowego dzięki obustronnie wbudowanym ścianom perforowanym.

System Master można dowolnie rozszerzać o kolejne systemy Slave i łączyć ze wszystkimi wariantami sprzętowymi Tool24. 4 warianty półek, idealny do wydawania artykułów o różnej wielkości i zmiennych portfolio wydawania.

Powłoka lakiernicza:

Fronty – szary jasny RAL 7035, korpus – niebieski sygnałowy RAL 5005, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Bęben Tool24 PickOne można indywidualnie konfigurować z 4 różnymi wielkościami półek w zależności od portfolio wydawanych artykułów. Zapytaj doradcę.

Dane dotyczące masy nie uwzględniają PC i monitora.

HOA008120: 1000 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1000 kg

Cabinet housing internal load capacity: 1000 kg

Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1000 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1000 kg
Szekrényház belső teherbírása: 1000 kg
wysokość: 2000 mm
szerokość: 1080 mm
głębokość: 875 mm
Liczba przegródek A: 320
Liczba przegródek B: 32
Liczba przegródek C: 64

Opis techniczny

wysokość	2000 mm
głębokość	875 mm
masa	275 kg
szerokość	1080 mm
Liczba przegródek A	320
Liczba przegródek B	32
Liczba przegródek C	64
Liczba przegródek D	32
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003