



## Grzechotka przełączalna, drobnozębna „Zyklop Speed”, 3/8 cala, z głowicą obrotową i wypychaczem



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	635190
GTIN	4013288121875
Klasa artykułu	63F

### Opis

#### Wykonanie:

**Obrotowa głowica grzechotki** z ustalonymi położeniami 0° (zastosowanie jak wkrętak) oraz 75° i 90° z obu stron. Kąt roboczy 5°, z wypychaczem i tarczką do przełączania na pracę w prawo lub w lewo.

#### Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

#### Pasuje do :

Nasadki do narzędzi ręcznych.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

liczba zębów: 72

### Opis techniczny

oznaczenie producenta	8000 B
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
długość całkowita	199 mm
liczba zębów	72
kąt roboczy	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane

Rodzaj produktu

Zapadka