




Narzędzie do dogniatania krążkiem EG45-40M uniwersalne, typ uchwyty trzpieniowego: VDI40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	291520 VDI40
GTIN	4060491000190
Klasa artykułu	29F

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania na tokarkach CNC i konwencjonalnych.

O symetrycznej konstrukcji – uniwersalne zastosowanie, jako wersja prawa i lewa.

Zaleta:

Możliwa jakość powierzchni do $R_z < 1,0 \mu\text{m}$.

Możliwe posuwy 1,0 mm/obr. (obróbka z zewnątrz).

Stale wyniki dzięki ciągłemu pomiarowi siły walcowania.

Zastosowanie:

Do mechanicznego uszlachetniania powierzchni.

Do obróbki wszystkich materiałów mechanicznych do wytrzymałości na rozciąganie 1400 N/mm² i twardości do 45 HRC.

Pasuje do :

Zakres \varnothing (zalecany): od 35 mm

Zalecenie:

Do powierzchni zewnętrznych z promieniem łączącym aż do powierzchni płaskiej.

wskazówka:

- **Dalsze połączenia mocowania dostępne na zamówienie.**
- **Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują Państwo w instrukcji obsługi.**

Promień rolki = 2,5 mm Promienie obrabianych elementów od 4 - 12 mm.

kierunek skrawania: lewo i prawo

Długość wysięgu L_1 : 129 mm
przesunięcie osi końcówek f : 69 mm
maksymalna siła walcowania: 4 kN
 \varnothing rolki: 40 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	129 mm
maksymalna siła walcowania	4 kN
\varnothing rolki	40 mm
przesunięcie osi końcówek f	69 mm
typ uchwytu chwytu	VDI40
kierunek skrawania	lewo i prawo
Rodzaj produktu	Narzędzie wygładzające