



Zestawy kluczy płaskich dwustronnych, liczba wkrętaków: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	611000 10
GTIN	4018754057542
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości. poręczny uchwyt profilowy 2-teownikowy. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie sił.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieluszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

w dostawie::

Po 1 kluczu płaskim dwustronnym nr 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Wielk. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Opis techniczny

liczba wkrętaków	10
rozwartości kluczy	metryczne
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Aksesoria

Stojaki zaciskowe z tworzywa, z zamknięciem do liczby kluczy 11	611700 11
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 8X9 mm	610100 8X9
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 20X22 mm	610100 20X22
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 14X15 mm	610100 14X15
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 16X17 mm	610100 16X17
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 21X24 mm	610100 21X24
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 12X13 mm	610100 12X13
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 18X19 mm	610100 18X19
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 10X11 mm	610100 10X11
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 27X30 mm	610100 27X30
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 6X7 mm	610100 6X7