



Narzędzie do dogniatania krążkiem EGI5-32AI uniwersalny, typ uchwyty trzpieniowego: VDI30



Dane zamówienia

Numer katalogowy	291530 VDI30
GTIN	4060491000268
Klasa artykułu	29F

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania na tokarkach CNC i konwencjonalnych.

O symetrycznej konstrukcji – uniwersalne zastosowanie, jako wersja prawa i lewa.

Duża elastyczność dzięki zastosowaniu na zewnątrz i wewnątrz.

Niezależne od średnicy (w granicach zalecanego obszaru) przy obróbce wewnętrznej.

Zalety:

Możliwa jakość powierzchni $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Możliwość osiągnięcia wartości posuwu wynoszących maks. 1 mm/obr. (obróbka z zewnątrz).

Stałe wyniki dzięki ciągłemu pomiarowi siły walcowania.

Zastosowanie:

Do mechanicznego uszlachetniania powierzchni.

Do obróbki wszystkich materiałów mechanicznych do wytrzymałości na rozciąganie 1400 N/mm² i twardości do 45 HRC.

Do \varnothing zewnętrznej od 10 mm i \varnothing wewnętrznej od 32 mm.

Pasuje do:

Zakres \varnothing zewnętrznej (zalecany): 10 mm – 100 mm

Zakres \varnothing wewnętrznej (zalecany): 32 mm – 150 mm

w dostawie::

Dwa krążki wymienne wbudowane w klatkę.

wskazówka:

- Dalsze połączenia mocowania dostępne na zamówienie.
- Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują Państwo w instrukcji obsługi.

Opis techniczny

maksymalna siła walcowania	3 kN
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	32 mm
\varnothing rolki	5 mm
przesunięcie osi końcówek f	58 mm
typ uchwytu chwytu	VDI30
Długość wysięgu L_A	168 mm
długość użytkowa L_N	100 mm
kierunek skrawania	lewo i prawo
Rodzaj produktu	Narzędzie wygładzające