



## Uchwyt do wkrętek dynamometrycznych, maksymalny moment obrotowy: 500cNm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	659991 500
GTIN	2050001922328
Klasa artykułu	66F

### Opis

#### Pasuje do:

grotów wymiennych do Torx® nr 659995 i Torx Plus® nr 659996 oraz zestawu nr 659990.

### Opis techniczny

maksymalny moment obrotowy	500 cNm
Zakres momentów obrotowych	60 - 500 cNm
dokładność pomiaru momentu obrotowego	±6 %
zakres momentu obrotowego	0,6 - 5 Nm
przełączalny odczyt	Nm
długość całkowita L	131,4 mm
metoda pomiarowa	moment obrotowy
Feedback	Wyzwalający

Regulacja załączenia	Wstępnie ustawiony
Kształt przyłącza	groty wymienne
Zasada zadziałania	mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	Wstępnie ustawiony
Seria	Dinaplus
kierunek dociągania	dociąganie w prawo
możliwość protokolowania danych	nie
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
Technika pomiarowa	mechanicznie
nastawiona na stałą wartość momentu obrotowego	tak
Rodzaj produktu	Wkrętaki dynamometryczne