

Koken
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala, typ:


Dane zamówienia

Numer katalogowy	635050
GTIN	4991644060580
Klasa artykułu	63R

Opis

Wykonanie:

Dźwignienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo.

Norma:

DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do :

nasadki do narzędzi ręcznych.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

długość całkowita: 200 mm

liczba zębów: 24

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
norma	DIN 3122
norma	DIN 3120
długość całkowita	200 mm
liczba zębów	24
kąt roboczy	15 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane

