



## Zestawy kluczy płaskich dwustronnych, liczba wkrętaków: 13



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	611000 13
GTIN	4018754057566
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości. poręczny uchwyt profilowy 2-teownikowy. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie sił.

#### Norma:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieluszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

#### w dostawie::

Po 1 kluczu płaskim dwustronnym nr 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Wielk. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

### Opis techniczny

liczba wkrętaków	13
rozwartości kluczy	metryczne
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

**Akcesoria**

Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 8X9 mm	610100 8X9
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 36X41 mm	610100 36X41
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 27X32 mm	610100 27X32
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 16X17 mm	610100 16X17
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 30X34 mm	610100 30X34
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 6X7 mm	610100 6X7
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 21X23 mm	610100 21X23
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 20X22 mm	610100 20X22
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 12X13 mm	610100 12X13
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 14X15 mm	610100 14X15
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 10X11 mm	610100 10X11
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 18X19 mm	610100 18X19
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 24X26 mm	610100 24X26