

**Klucz pazurowy oczkowe, otwarte, rozwartość klucza: 14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	612920 14
GTIN	4018754000753
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, główka z gniazdem 4-kątnym do przedłużek, zapadek itp.

Zastosowanie:

Do prac w trudno dostępnych miejscach dzięki możliwości łączenia z różnymi narzędziami napędowymi.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowane krawędzie zaokrąglone.

wskazówka:

Pasujące nasadki zob. art. nr 632000–641350 i 655230–657766.

długość L: 31,7 mm

szerokość główki b: 22,2 mm

grubość główki h: 14 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Opis techniczny

rozwartość klucza	14 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
grubość główki h	14 mm
szerokość główki b	22,2 mm

długość L	31,7 mm
kształt, czop lub gniazdo wyjściowe	oczkowe, otwarte
materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	chromowane