

HEYCO**Klucz pazurowy, rozwartość klucza: 19 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	612800 19
GTIN	4010886667040
Klasa artykułu	66A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, stabilny uchwyt i grube szczęki.

Zastosowanie:

Do użytku w trudno dostępnych miejscach.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

wskazówka:

Odpowiednie przetyczki - zob. art. nr 621600 - 621800.

długość klucza L: 200 mm

grubość główki h: 7 mm

Ø otworu: 12,5 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	19 mm
Ø otworu	12,5 mm
długość klucza L	200 mm
grubość główki h	7 mm
metoda wykonania	kuty matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane

Akcesoria

Przetyczki stopniowane długość całkowita 180 mm	621800 180
Przetyczki walcowe Øxdługość całkowita 12X250 mm	621600 12X250
Przetyczki stopniowane długość całkowita 245 mm	621800 245