

**HOLEX®****Dwustronny klucz płaski, chromowane, rozwartość klucza: 25X28 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 610950 25X28  |
| GTIN             | 4045197441485 |
| Klasa artykułu   | 62A           |

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.  
Chwył owalny.

**Norma:****DIN 3110 / ISO 3318****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.  
długość klucza L: 274 mm  
maksymalna szerokość szczęki b1: 56 mm  
maksymalna szerokość szczęki b2: 62 mm  
maksymalna wysokość szczęki h: 9 mm

**Opis techniczny**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| maksymalna wysokość szczęki h   | 9 mm      |
| maksymalna szerokość szczęki b1 | 56 mm     |
| rozwartość klucza 2             | 28 mm     |
| rozwartość klucza 1             | 25 mm     |
| maksymalna szerokość szczęki b2 | 62 mm     |
| rozwartości kluczy              | metryczny |
| długość klucza L                | 274 mm    |
| norma                           | DIN 3110  |
| norma                           | ISO 3318  |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| położenie szczęki 1                   | 15 stopni  |
| położenie szczęki 2                   | 15 stopni  |
| powierzchnia                          | chromowane |
| Atrybut nazwy produktu                | chromowane |
| nieiskrzący                           | nie        |
| z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie        |