

**Zestawy kluczy płaskich dwustronnych, liczba wkrętaków: 11ZOLL****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	611000 11ZOLL
GTIN	4018754080779
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości. poręczny uchwyt profilowy 2-teownikowy. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie sił.

Norma:**DIN 3110 / ISO 3318****Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana nieluszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

w dostawie::

Po 1 kluczu płaskim dwustronnym nr 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 9/16×5/8; 19/32×11/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 3/4×7/8; 25/32×13/16; 7/8×15/16; 1.1/8×1.5/16 cali w pokrowcu tekstylnym

Opis techniczny

liczba wkrętaków	11
rozwartości kluczy	całowe
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Aksesoria

Klucze płaskie dwustronne, calowe Typ 19	610120 19
Klucze płaskie dwustronne, calowe Typ 8	610120 8
Klucze płaskie dwustronne, calowe Typ 22	610120 22
Klucze płaskie dwustronne, calowe Typ 32	610120 32
Klucze płaskie dwustronne, calowe Typ 1	610120 1
Klucze płaskie dwustronne, calowe Typ 3	610120 3
Stojak z tworzywa sztucznego do liczby kluczy 12	611500 12
Klucze płaskie dwustronne, calowe Typ 13	610120 13
Klucze płaskie dwustronne, calowe Typ 9	610120 9
Klucze płaskie dwustronne, calowe Typ 10	610120 10
Klucze płaskie dwustronne, calowe Typ 16	610120 16
Klucze płaskie dwustronne, calowe Typ 18	610120 18
Klucze płaskie dwustronne, calowe Typ 5	610120 5