



Zestaw kluczy płaskich, dwustronnych, małych, powierzchnia chromowana na niklu, liczba wkrętaków: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	612400 10
GTIN	4018754080526
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Bardzo wąskie główki. Nierówna pozycja szczęk (15° i 75°), obustronnie równa rozwartość klucza.

Zastosowanie:

Szczególnie w trudno dostępnych miejscach.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

w dostawie::

Po 1 kluczu płaskim dwustronnym nr 612200 / 612205: Wielk. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

Opis techniczny

liczba wkrętaków	10
rozwartości kluczy	metryczny
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	75 stopni
materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	powierzchnia chromowana na niklu
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Akcesoria

Klucze płaskie, dwustronne, małe rozwartość klucza 8 mm	612200 8
Klucze płaskie, dwustronne, małe rozwartość klucza 7 mm	612200 7
Klucze płaskie, dwustronne, małe rozwartość klucza 5 mm	612200 5
Klucze płaskie, dwustronne, małe rozwartość klucza 9 mm	612200 9
Klucze płaskie, dwustronne, małe rozwartość klucza 10 mm	612200 10
Klucze płaskie, dwustronne, małe rozwartość klucza 11 mm	612200 11
Klucze płaskie, dwustronne, małe rozwartość klucza 4,5 mm	612200 4,5
Klucze płaskie, dwustronne, małe rozwartość klucza 6 mm	612200 6
Klucze płaskie, dwustronne, małe rozwartość klucza 5,5 mm	612200 5,5
Klucze płaskie, dwustronne, małe rozwartość klucza 4 mm	612200 4