


**Klucz pazurowy oczkowe, otwarte, rozwartość klucza: 18 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 612920 18 |
| GTIN | 4018754003402 |
| Klasa artykułu | 63A |

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, główka z gniazdem 4-kątnym do przedłużek, zapadek itp.

Zastosowanie:

Do prac w trudno dostępnych miejscach dzięki możliwości łączenia z różnymi narzędziami napędowymi.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowane krawędzie zaokrąglone.

wskazówka:

Pasujące nasadki zob. art. nr 632000–641350 i 655230–657766.

długość L: 40,8 mm

szerokość główki b: 29 mm

grubość główki h: 18,5 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Opis techniczny

| | |
|----------------------------------------|---------|
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal |
| rozwartość klucza | 18 mm |
| grubość główki h | 18,5 mm |
| szerokość główki b | 29 mm |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| długość L | 40,8 mm |
| kształt, czop lub gniazdo wyjściowe | oczkowe, otwarte |
| materiał | Chromowa stal stopowa |
| powierzchnia | chromowane |

Akcesoria

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 40 mm | 635400 40 |
| Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 125 mm | 635420 125 |
| Przegub Cardana, 3/8 cala Typ 3/8 | 636200 3/8 |
| Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 125 mm | 635429 125 |
| Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 240 mm | 635420 240 |
| Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 40 mm | 635420 40 |
| Przedłużka, 3/8 cala QuickRelease długość całkowita 160 mm | 635645 160 |
| Przedłużka, 3/8 cala QuickRelease długość całkowita 240 mm | 635645 240 |
| Grzechotka przełączalna, drobnozębna „Zyklop Metal”, 3/8 cala, z wypychaczem | 635295 |
| Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 240 mm | 635429 240 |
| Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala | 635025 |
| Grzechotka przekładana z krótkim chwytem, 3/8 cala | 635900 |
| Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 200 mm | 635720 200 |
| Przedłużka, 3/8 cala QuickRelease długość całkowita 75 mm | 635645 75 |
| Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 165 mm | 635700 165 |
| Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 125 mm | 635400 125 |
| Przetyczka, 3/8 cala QuickRelease długość całkowita 165 mm | 635750 165 |
| Grzechotka przełączalna drobnozębna, 3/8 cala | 635175 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 240 mm | 635400 240 |
| Grzechotka przegubowa z wypychaczem, 3/8 cala | 635335 |
| Przegub Cardana, 3/8 cala Typ 3/8 | 636220 3/8 |
| Grzechotka przełączalna, 3/8 cala | 635000 |
| Grzechotka drobnozębna „Zyklop Metal” czworokątny czop przetykowy, 3/8 cala, z wypychaczem | 635290 |
| Grzechotka drobnozębna przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala QuickRelease | 635155 |
| Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala | 635050 |
| Przedłużka, 3/8 cala giętkich długość całkowita 194 mm | 635600 194 |
| Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 160 mm | 635400 160 |
| Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm | 635429 75 |
| Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 160 mm | 635420 160 |
| Grzechotka przełączalna, drobnozębna „Zyklop Speed”, 3/8 cala, z głowicą obrotową i wypychaczem | 635190 |
| Grzechotka przełączalna, drobnozębna, 3/8 cala, z wypychaczem i uchwytem obrotowym | 635220 |
| Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm | 635400 75 |
| Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala | 635120 |
| Przedłużka specjalna IMPACT, 3/8 cala | 612950 |
| Grzechotka przełączalna drobnozębna, 3/8 cala | 635150 |
| Przegub Cardana, 3/8 cala typ 3/8 | 636229 3/8 |
| Przegub z czopem, 3/8 cala | 636000 |
| Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 200 mm | 635729 200 |
| Grzechotka przełączalna, 3/8 cala | 635060 |
| Przegub Cardana, 3/8 cala QuickRelease Typ 3/8 | 636250 3/8 |
| Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm | 635420 75 |