

**Koken****Nasadka 6-kątna IMPACT, 3/4 cala cienkościenne, długie, rozwartość klucza: 22 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	652210 22
GTIN	4991644412969
Klasa artykułu	63R

## Opis

### Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzypieniowego i gumowego pierścienia.**

### Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

### wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4 cal

Ø po stronie napędu: 34,3 mm

długość: 100 mm

## Opis techniczny

długość	100 mm
Ø po stronie napędu	34,3 mm
rozwartość klucza	22 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

---

**Aksesoria**

Pierścień gumowy do nasadek 3/4 cala

652800

Kołek łączący do nasadek 3/4 cala

652900