

Koken
Nasadka 6-kątna IMPACT, 3/4 cala cienkościenne, długie, rozwartość klucza: 24 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	652210 24
GTIN	4991644412983
Klasa artykułu	63R

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4 cal

Ø po stronie napędu: 36,8 mm

długość: 100 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	36,8 mm
długość	100 mm
rozwartość klucza	24 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

Akcesoria

Kołek łączący do nasadek 3/4 cala

652900

Pierścień gumowy do nasadek 3/4 cala

652800