

Koken**Przegub Cardana IMPACT, 3/4 cala****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	652610
GTIN	4991644430420
Klasa artykułu	63R

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względów bezpieczeństwa mocować koniecznie z odpowiednim kołkiem łączącym i pierścieniem gumowym.

Czop 4-kątny F 20 wg DIN 3121 z przelotowym otworem na kołek.
Gniazdo 4-kątne G 20 wg DIN 3121 z otworem i rowkiem pierścieniowym.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4 cal

długość całkowita: 95 mm

Opis techniczny

długość całkowita	95 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/4 cal
nadają się do zastosowania maszynowego	tak
Rodzaj produktu	Łącznik

Akcesoria

Kołek łączący do nasadek 3/4 cala	652900
Pierścień gumowy do nasadek 3/4 cala	652800