

**Klucz pazurowy oczkowe, otwarte, rozwartość klucza: 22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	612920 22
GTIN	4018754003433
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, główka z gniazdem 4-kątnym do przedłużek, zapadek itp.

Zastosowanie:

Do prac w trudno dostępnych miejscach dzięki możliwości łączenia z różnymi narzędziami napędowymi.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowane krawędzie zaokrąglone.

wskazówka:

Pasujące nasadki zob. art. nr 632000–641350 i 655230–657766.

długość L: 45,3 mm

szerokość główki b: 33,5 mm

grubość główki h: 19 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
rozwartość klucza	22 mm
grubość główki h	19 mm
szerokość główki b	33,5 mm

długość L	45,3 mm
kształt, czop lub gniazdo wyjściowe	oczkowe, otwarte
materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	chromowane

Akcesoria

Przegub Cardana, 3/8 cala Typ 3/8	636220 3/8
Przedłużka, 3/8 cala giętkich długość całkowita 194 mm	635600 194
Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 165 mm	635700 165
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala	635050
Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 200 mm	635720 200
Przedłużka, 3/8 cala QuickRelease długość całkowita 75 mm	635645 75
Grzechotka przełączalna, 3/8 cala	635060
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala	635120
Przegub Cardana, 3/8 cala typ 3/8	636229 3/8
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 40 mm	635400 40
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala	635025
Grzechotka przełączalna drobnozębna, 3/8 cala	635175
Grzechotka drobnozębna „Zyklop Metal” czworokątny czop przetykowy, 3/8 cala, z wypychaczem	635290
Grzechotka przełączalna, drobnozębna „Zyklop Speed”, 3/8 cala, z głowicą obrotową i wypychaczem	635190
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 240 mm	635420 240
Grzechotka przełączalna, drobnozębna „Zyklop Metal”, 3/8 cala, z wypychaczem	635295
Przegub z czopem, 3/8 cala	636000
Grzechotka przegubowa z wypychaczem, 3/8 cala	635335
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm	635429 75

Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 160 mm	635420 160
Grzechotka przekładana z krótkim chwytem, 3/8 cala	635900
Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 200 mm	635729 200
Przegub Cardana, 3/8 cala Typ 3/8	636200 3/8
Grzechotka drobnozębna przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala QuickRelease	635155
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 240 mm	635400 240
Przegub Cardana, 3/8 cala QuickRelease Typ 3/8	636250 3/8
Przedłużka, 3/8 cala QuickRelease długość całkowita 160 mm	635645 160
Przetyczka, 3/8 cala QuickRelease długość całkowita 165 mm	635750 165
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 240 mm	635429 240
Grzechotka przełączalna, 3/8 cala	635000
Grzechotka przełączalna, drobnozębna, 3/8 cala, z wypychaczem i uchwytem obrotowym	635220
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 125 mm	635420 125
Przedłużka specjalna IMPACT, 3/8 cala	612950
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 160 mm	635400 160
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 125 mm	635400 125
Przedłużka, 3/8 cala QuickRelease długość całkowita 240 mm	635645 240
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm	635420 75
Grzechotka przełączalna drobnozębna, 3/8 cala	635150
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm	635400 75
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 40 mm	635420 40
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 125 mm	635429 125