

**HOLEX®****Klucze płaskie dwustronne DIN 895, rozwartość kluczy: 27X32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613000 27X32
GTIN	4045197384621
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo pozycja szczęk 15°, stabilny uchwyt.

**Norma:**

**DIN 895**

**Materiał:**

Stal specjalna (wytrzymałość 1200 - 1400 N/mm<sup>2</sup>),

powierzchnia czarna.

długość klucza L: 285 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 12,5 mm

**Opis techniczny**

maksymalna wysokość szczęki h	12,5 mm
rozwartość klucza 1	27 mm
rozwartość klucza 2	32 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	285 mm
norma	DIN 895
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
materiał	Stal specjalna (wytrzymałość 1200 – 1400 N/mm <sup>2</sup> )

powierzchnia

czernione