

**Klucz pazurowy oczkowe, otwarte, rozwartość klucza: 36 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	612920 36
GTIN	4018754102075
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, główka z gniazdem 4-kątnym do przedłużek, zapadek itp.

Zastosowanie:

Do prac w trudno dostępnych miejscach dzięki możliwości łączenia z różnymi narzędziami napędowymi.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowane krawędzie zaokrąglone.

wskazówka:

Pasujące nasadki zob. art. nr 632000–641350 i 655230–657766.

długość L: 66,5 mm

szerokość główki b: 51,9 mm

grubość główki h: 24 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
rozwartość klucza	36 mm
grubość główki h	24 mm
szerokość główki b	51,9 mm

długość L	66,5 mm
kształt, czop lub gniazdo wyjściowe	oczkowe, otwarte
materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	chromowane