

**HOLEX®****Klucze płaskie dwustronne DIN 895, rozwartość kluczy: 30X36 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613000 30X36
GTIN	4045197384652
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo pozycja szczęk 15°, stabilny uchwyt.

**Norma:****DIN 895****Materiał:**

Stal specjalna (wytrzymałość 1200 - 1400 N/mm<sup>2</sup>),

powierzchnia czarna.

długość klucza L: 320 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 13,5 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza 2	36 mm
rozwartość klucza 1	30 mm
maksymalna wysokość szczęki h	13,5 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	320 mm
norma	DIN 895
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
materiał	Stal specjalna (wytrzymałość 1200 – 1400 N/mm <sup>2</sup> )

powierzchnia

czernione