

**Nasadka 12-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 21 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 637000 21 |
| GTIN | 4018754002047 |
| Klasa artykułu | 63A |

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

DIN 3120.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Profil **AS-drive** Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Norma:**DIN 3124****Materiał:**

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 27,7 mm

długość: 34 mm

Opis techniczny

| | |
|--|---------|
| rozwartość klucza | 21 mm |
| Ø po stronie napędu | 27,7 mm |
| długość | 34 mm |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 12-kątny |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |

Akcesoria

| | |
|---|--------|
| Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 44- elem. | 634411 |
|---|--------|

| | |
|---|--------|
| Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 33 elem. metryczne / calowe | 634711 |
|---|--------|

| | |
|---|--------|
| Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych QuickRelease, 3/8 cala 19 elem. | 633991 |
|---|--------|