

HOLEX®**Klucze płaskie dwustronne DIN 895, rozwartość kluczy: 19X24 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 613000 19X24 |
| GTIN | 4045197384584 |
| Klasa artykułu | 62A |

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo pozycja szczęk 15°, stabilny uchwyt.

Norma:**DIN 895****Materiał:**

Stal specjalna (wytrzymałość 1200 - 1400 N/mm²),

powierzchnia czarna.

długość klucza L: 220 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 9,5 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------|--|
| rozwartość klucza 2 | 24 mm |
| maksymalna wysokość szczęki h | 9,5 mm |
| rozwartość klucza 1 | 19 mm |
| rozwartości kluczy | metryczny |
| długość klucza L | 220 mm |
| norma | DIN 895 |
| położenie szczęki 1 | 15 stopni |
| położenie szczęki 2 | 15 stopni |
| materiał | Stal specjalna (wytrzymałość 1200 – 1400 N/mm ²) |

powierzchnia

czernione