

**Nasadka 6-kątna, 3/8 cala Surface Drive, rozwartość klucza: 13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637125 13
GTIN	4045197497321
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.  
**DIN 3120.**

Otwór klucza Surface Drive pozwala na lepsze dopasowanie i większa siłę działania. Ucisk działa bezpośrednio na powierzchnię nakrętek i śrub, chroni się wrażliwe krawędzie. Także wymiary pośrednie np. w calach (A/F, BSF, BSW) i zużyte śruby mogą być dociągnięte i poluzowane za pomocą Surface Drive.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.  
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal  
profil nasadek sześciokątnych: Surfacedrive  
rozwartość klucza: 1/2 cal  
Ø po stronie napędu: 18,4 mm  
długość: 25,5 mm

**Opis techniczny**

Ø po stronie napędu	18,4 mm
długość	25,5 mm
rozwartość klucza	1/2 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal

profil nasadek sześciokątnych	Surfacedrive
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny Surfacedrive