

**Nasadka 6-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 17 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637200 17
GTIN	4018754002986
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

DIN 3120.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Profil **AS-drive** Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Norma:**DIN 3124****Materiał:**

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

materiał: Stal wysokowydajna HPQ®

Ø po stronie napędu: 23 mm

długość: 31 mm

Opis techniczny

długość	31 mm
rozwartość klucza	17 mm
Ø po stronie napędu	23 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal

norma	DIN 3124
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
materiał	Stal wysokowydajna HPQ®
powierzchnia	powierzchnia chromowana na niklu
z profilem AS-drive	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, czworokąt 1/4;
3/8 cala 48-elem.

630006