

HOLEX**Nasadka 6-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 13mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637220 13
GTIN	4045197163196
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg **DIN 3120**.

Norma:**DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

wskazówka:

Klucze nasadowe 6-kątne GARANT i HOLEX dostępne również w wersjach calowych w naszym eSklepie (GARANT: nr 637232; HOLEX: nr 637222).

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	18,4 mm
rozwartość klucza	13 mm
długość	25 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
norma	DIN 3124
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana
z profilem AS-drive	nie
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy