

HOLEX®**Klucze płaskie dwustronne DIN 895, rozwartość kluczy: 24X30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	613000 24X30
GTIN	4045197384614
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo pozycja szczęk 15°, stabilny uchwyt.

Norma:

DIN 895

Materiał:

Stal specjalna (wytrzymałość 1200 - 1400 N/mm²),
powierzchnia czarna.
długość klucza L: 285 mm
maksymalna wysokość szczęki h: 11,5 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęki h	11,5 mm
rozwartość klucza 1	24 mm
rozwartość klucza 2	30 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	285 mm
norma	DIN 895
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
materiał	Stal specjalna (wytrzymałość 1200 – 1400 N/mm ²)

powierzchnia

czernione