

**Nasadka 6-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 11 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 637200 11     |
| GTIN             | 4018754002924 |
| Klasa artykułu   | 63A           |

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

**DIN 3120.**

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Profil **AS-drive** Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

**Norma:****DIN 3124****Materiał:**

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

materiał: Stal wysokowydajna HPQ®

Ø po stronie napędu: 15,6 mm

długość: 27 mm

**Opis techniczny**

|  |         |
|--|---------|
| rozwartość klucza                      | 11 mm   |
| Ø po stronie napędu                    | 15,6 mm |
| długość                                | 27 mm   |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal |

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| norma                                 | DIN 3124                         |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny           |
| materiał                              | Stal wysokowydajna HPQ®          |
| powierzchnia                          | powierzchnia chromowana na niklu |
| z profilem AS-drive                   | tak                              |
| Rodzaj produktu                       | Klucz nasadowy                   |

## Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, czworokąt 1/4;  
3/8 cala 48-elem.

630006