

**Koken****Nasadka 6-kątna IMPACT, 1 1/2 cala, rozwarłość klucza: 105 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	653950 105
GTIN	4991644465330
Klasa artykułu	63R

## Opis

### Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

### Norma:

**DIN 3129**

### Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

### wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1.1/2 cal

Ø po stronie napędu: 146 mm

długość: 120 mm

## Opis techniczny

długość	120 mm
---------	--------

rozwartość klucza	105 mm
Ø po stronie napędu	146 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1.1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

## Akcesoria

Kołek łączący do nasadek 1 1/2 cala Øxdługość 7X110 mm	653995 7X110
Pierścień gumowy do nasadek 1 1/2 cala Ø 134 mm	653990 134