

**HOLEX®****Ściernice walcowe wachlarzowe, włóknina falista, Ø 100×50 mm, porównanie ziarnistości: 100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	568479 100
GTIN	4045197680686
Klasa artykułu	52E

**Opis****Wykonanie:**

Standardowe wymiary o Ø **100×100 mm**, lub wykonanie wąskie o Ø **100×50 mm**, do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący o Ø 19 mm z wieloklinem.

**Sinusoidalnie ułożona włóknina ścierna** z normalnym korundem (A) bez ciętych krawędzi.

**Zastosowanie:**

Do matowania **bez pozostawiania osadui dopolerowania.**

**wskazówka:**

Do skompensowania szerokości w przypadku wąskich ściernic o Ø 100 × 50 mm stosować zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

podłoże ścierniwa: Włóknina czyszcząca

zalecana prędkość obrotowa: 2800 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

podłoże ścierniwa	Włóknina czyszcząca
-------------------	---------------------

zalecana prędkość obrotowa	2800 min <sup>-1</sup>
porównanie ziarnistości	100
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Ø wałka	100 mm
szerokość wałka	50 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×50 mm