


HOLEX®

**Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami, Ø 100×100 mm,
ziarnistość: 120**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	568466 120
GTIN	4045197526717
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Ułożone wachlarzowo listki z płótna ściernego wokół osi ściernicy. Standardowe wymiary **Ø 100×100 mm** lub wykonanie wąskie o **Ø 100×50 mm** do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący o Ø 19 mm z wieloklinem. Płótno ścierne rowkowane.

Płótno ścierne rowkowane

Zastosowanie:

do **miękkiego szlifu wzdłużnego** również na powierzchniach nieco wypukłych, szczególnie łatwo się dopasowuje.

wskazówka:

Do wyrównania szerokości przy wąskich walcach Ø 100×50 mm, użyć zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

podłoże ścierniwa: płótno

zalecana prędkość obrotowa: 3700 min⁻¹

Opis techniczny

zalecana prędkość obrotowa	3700 min ⁻¹
----------------------------	------------------------

ziarnistość	120
podłoże ścierniwa	plótno
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Ø wałka	100 mm
szerokość wałka	100 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×100 mm