

3M
Ściernice walcowe włókninowe, wachlarzowe (zgrubne), Ø 100×100 mm, porównanie ziarnistości: CRS

Dane zamówienia

Numer katalogowy	568470 CRS
GTIN	8021684328602
Klasa artykułu	53M

Opis
Wykonanie:

Wymiary standardowe: **Ø 100 x 100 mm** , otwór uchwyty **Ø 19 mm** z wielokrotnym rowkiem klinowym.

Scotch-Brite™ **włóknina do czyszczenia zgrubnego**, solidna i trwała.

Zastosowanie:

Szybkie usuwanie zgorzeliny, rdzy, nalotów i resztek lakieru. Równomierna obróbka powierzchni,

Duża trwałość.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zalecana prędkość obrotowa: 2800 min⁻¹

Opis techniczny

podłoże ścierniwa	Włóknina do zgrubnego czyszczenia
zalecana prędkość obrotowa	2800 min ⁻¹
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %

Ø wałka	100 mm
szerokość wałka	100 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×100 mm