



Warsztatowe przyrządy kontrolne SENSOTORK®, maksymalny moment obrotowy: 1100 Nm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	654250 1100
GTIN	4018754181155
Klasa artykułu	63B

Opis

Wykonanie:

Niewielkie, warsztatowe urządzenia kontrolne do kluczy dynamometrycznych.

Możliwość uzupełnienia o wymienne przetworniki pomiarowe. Wysoką dokładność zapewniają płaskie przetworniki pomiarowe (małe siły poprzeczne), obróbka i przetwarzanie cyfrowe wartości pomiarowych bezpośrednio w przetworniku (odchyłka wskazań od zmierzonej wartości wyniesi $\pm 0,25\%$ w zakresie od 20% do 100% wartości nominalnej, $\pm 0,5\%$ w zakresie od 10% do 20% wartości nominalnej i $\pm 1\%$ w zakresie od 2% do 10% wartości nominalnej).

Duża pewność pomiaru dzięki dodatkowemu wskazaniu rzeczywistej wartości uzyskanego momentu obrotowego w przypadku klucza dynamometrycznego z wyzwalaczem.

w dostawie::

Czujnik pomiarowy, uchwyt, wskaźnik, statyw do wskaźnika, kabel spiralny 1,5 m, zasilacz z przewodem przyłączeniowym 1,5 m, zestaw do mocowania w poziomej i pionowej pozycji pomiarowej.

w dostawie::

Adapter czworokątny: Czworokąt wewnętrzny 1/4 cala × czworokąt zewnętrzny 3/4 cala

adapter czworokątny: Czworokąt wewnętrzny 3/8 cala × czworokąt zewnętrzny 3/4 cala

adapter czworokątny: Czworokąt wewnętrzny 1/2 cala × czworokąt zewnętrzny 3/4 cala

Kalibracja: O4

zakres pomiarowy: 25 – 1100 Nm

wymiar b: 180 mm
 wymiar h_1 : 79 mm
 wymiar h_2 : 215 mm
 wymiar l: 180 mm
 masa: 7,5 kg

Opis techniczny

wymiar b	180 mm
maksymalny moment obrotowy	1100 Nm
uchwyt czworokątny	3/4 cal
wymiar h_1	79 mm
wymiar h_2	215 mm
masa	7,5 kg
wymiar l	180 mm
zakres pomiarowy	25 – 1100 Nm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
kierunek dociągania	Dociąganie w prawo i w lewo
złącze	Złącze USB
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Kalibracja	O4

Usługi

Kalibracja Sprawdzian / czujnik momentu obrotowego maksymalny moment obrotowy 1000/2 Nm	018860 1000/2
Kalibracja DAkkS Sprawdzian / czujnik momentu obrotowego maksymalny moment obrotowy 1000/2 Nm	018840 1000/2

Akcesoria

Czujniki pomiarowe maksymalny moment obrotowy 1100 Nm	654255 1100
Adaptory 4-kątne Typ 2	654383 2

Adaptery 4-kątne Typ 3	654383 3
Oprogramowanie do kontroli kluczy dynamometrycznych	654270
Adaptery 4-kątne Typ 4	654383 4